



Flächenbürste Kunststofftopf INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	574765 50
GTIN	4067263935025
Artikelklasse	57H

Beschreibung

Ausführung:

Flächenbürsten mit **Schaft-Ø 6 mm**.

Für **Edelstahlbearbeitung. Kunststofftopf** dient als Anfahrschutz und verhindert Korrosion durch Fremdmaterialeintrag.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	10500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	50 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H ₁	28 mm
Produktart	Pinselfürste

