

Garant
**Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 33/43mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	274512 33/43
GTIN	4067263934974
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

Serie	Eco
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
maximale Schnitttiefe t_{max}	16 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	43 mm

minimaler 1. Einstich-Ø D ₁	33 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger