

Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 26/34mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274512 26/34
GTIN	4067263934967
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 - 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

 D_1 = minimaler \varnothing für den 1. Einstich / D_2 = maximaler \varnothing für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t _{max}	16 mm
Serie	Vario plus Eco
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
minimaler 1. Einstich-Ø D ₁	26 mm

maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	34 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger