

Garant**Vario plus eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 51/67mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274512 51/67 |
| GTIN | 4067263934998 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D₁ = minimaler Ø für den 1. Einstich / D₂ = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------------------|
| minimaler 1. Einstich-Ø D ₁ | 51 mm |
| Serie | Eco |
| maximaler 1. Einstich-Ø D ₂ | 67 mm |
| passende Wendeschneidplatte | Nr. 273656 – 273749 |

Datenblatt

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| maximale Schnitttiefe t_{\max} | 16 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Stechbreite w | 2 mm |
| Produktart | Schneidenträger |