

mimatic
Tool Systems**PolySAW Grundhalter mit Bohrung, Typ: 16/26****Bestelldaten**

Bestellnummer	218210 16/26
GTIN	2050001737410
Artikelklasse	29B

Beschreibung**Ausführung:**

Befestigung der Sägeblätter mit einer Schraube im Zentrum. **Quadrogon-Schnittstelle** für verbesserte Kraftübertragung und Verwindungssteifigkeit.

Verwendung:

Auf Kombi-Fräser-Aufsteckdorn. **Nur mit PolySAW-G Sägeblättern.**

Lieferumfang:

Inklusive Spannscheibe und Spannschraube.

Innenkühlung: ja

Kragen-Ø d₁: 26 mm

Grundhalter-Ø d₂: 32 mm

Kragenlänge L₁: 20 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 42,5 mm

Aufnahmebohrungs-Ø: 16 mm

Spannscheibe: 219845

Technische Beschreibung

Spannscheibe	219845
--------------	--------

Grundhalter-Ø d ₂	32 mm
Kragenlänge L ₁	20 mm
Kragen-Ø d ₁	26 mm
Gesamtlänge L _{ges}	42,5 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Spannschraube	219837 (SW3; 6,0 Nm)
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Spannschraube	219837
Spannscheibe	219845