

Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 33/43mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274515 33/43
GTIN	4067263950523
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 - 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

 D_1 = minimaler \varnothing für den 1. Einstich / D_2 = maximaler \varnothing für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
Serie	Vario plus Eco
maximale Schnitttiefe t _{max}	16 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	43 mm

minimaler 1. Einstich-Ø D₁	33 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	2 mm
Produktart	Schneidenträger