

Garant**Feinmechaniker-Seitenschneider, Normalform, SFW, ganze Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725393 125
GTIN	4067263950707
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanker Kopf, Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen; mit feiner Schneidfase. Schenkel mit Kunststoff überzogen, mit Öffnungsfeder.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung mittelharter Draht bis Ø	0,15 - 0,8 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	0,15 - 2 mm
ganze Länge	125 mm
Schneidfase	sehr feine Wate
Griff	Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Produktnameattribut	SFW
Schenkel mit Öffnungsfeder	ja

Produktart

schneidende Zange