

**Garant****Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, links, Ø-Bereich  
Einstich D1 / D2: 53/76mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274519 53/76
GTIN	4067263950929
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

**Passend für:**

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

D<sub>1</sub> = minimaler Ø für den 1. Einstich / D<sub>2</sub> = maximaler Ø für den 1. Einstich.

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe t <sub>max</sub>	18 mm
Serie	Vario plus Eco
maximaler 1. Einstich-Ø D <sub>2</sub>	76 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749

minimaler 1. Einstich-Ø D <sub>1</sub>	53 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger