

Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 53/76mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274519 53/76
GTIN	4067263950929
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 - 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

 D_1 = minimaler \varnothing für den 1. Einstich / D_2 = maximaler \varnothing für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t _{max}	18 mm
Serie	Vario plus Eco
maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	76 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749

minimaler 1. Einstich-Ø D ₁	53 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger