


Garant**Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich
Einstich D1 / D2: 140/230mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274518 140/230
GTIN	4067263950882
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D₁ = minimaler Ø für den 1. Einstich / D₂ = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

Serie	Vario plus Eco
minimaler 1. Einstich-Ø D ₁	140 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	230 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749

maximale Schnitttiefe t_{\max}	21 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger