

mimatic
Tool Systems**Sägeblätter PolySAW-G Breite $a_p = 1$ mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218222 80
GTIN	2050001736994
Artikelklasse	29C

Beschreibung**Ausführung:**

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.
Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.

Technische Beschreibung

Ø D	80 mm
Typ Grundhalter	19/30
Eingriffstiefe $a_{e\max}$ pro Schnitt	25 mm
Plattenbreite E	6 mm
Anzahl Schneiden Z	24
Schaft	mit Bohrung
Beschichtung	TiAlN

Vorschub f_z	0,02 mm
Werkstoff	VHM
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

PolySAW Grundhaltermit Bohrung Typ 19/30	218210 19/30
GrundhalterWeldonschaft Typ 19/30	218205 19/30