



Sägeblätter PolySAW-G Breite $a_p = 1,5 \text{ mm}$, TiAlN, $\varnothing D: 32\text{mm}$



Bestelldaten

Bestellnummer	218224 32
GTIN	2050001737007
Artikelklasse	29C

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.
Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e \text{ max.}$

Technische Beschreibung

Eingriffstiefe $a_{e \text{ max}}$ pro Schnitt	7,6 mm
Typ Grundhalter	09/16
$\varnothing D$	32 mm
Plattenbreite E	6 mm
Anzahl Schneiden Z	18
Schaft	mit Bohrung
Beschichtung	TiAlN
Vorschub f_z	0,02 mm

Werkstoff	VHM
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	300 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	150 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/218224-32>