

HEDI**Kabeltrommel Stahlblech für F, B, PL und CZ, Typ: 50R****Bestelldaten**

Bestellnummer	081107 50R
GTIN	4003644013494
Artikelklasse	08B

Beschreibung**Ausführung:**

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ**. Für den Einsatz in trockener Umgebung.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP-Schutzart: IP 20

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05RR-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Gummi

Kabellänge: 50 m

Anzahl Steckdosen: 4

Technische Beschreibung

Netzspannung	250 V
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabellänge	50 m
Material Kabel	Gummi
Kabelklasse	H05RR-F
Kabelaufbau	3G1,5
IP-Schutzart	IP 20
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech
Anzahl Steckdosen	4
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	nein
Produktart	Kabeltrommel