

# Yale

## Elektrokettenzug CPV VEGO, Typ: 1-8



### Bestelldaten

Bestellnummer	086035 1-8
GTIN	2050001790903
Artikelklasse	08Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Elektrokettenzug mit **Traghaken** in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte **Endlagenschalter** für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55.

#### Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Typ	1-8
automatische Endabschaltung	ja
Anzahl Kettenstränge	1
einstellbare Rutschkupplung	ja

Triebwerksgruppe nach FEM/ISO	1AM
Normalhubhöhe	3 m
Tragfähigkeit	1000 kg
Hubgeschwindigkeit	8 m/min
Tragfähigkeit t	1 t
Gewicht	58 kg
Produktart	Hebelzug