



Akku-Bandfeile, Typ: M12FBFL10



Bestelldaten

Bestellnummer	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Extrem leichte Akku-Bandfeile (nur 1,0 kg bzw. 1,1 kg mit einem 2Ah-Akku) für ermüdungsfreies Arbeiten.

- **Zwei Geschwindigkeitsmodi + variabler Geschwindigkeitsregler.**
- **Rückwärtslauf - ermöglicht dem Anwender, die Bandausrichtung zu wählen, um die Richtung der Funken/Späne zu steuern.**
- **360° werkzeuglose Kopfverstellung.**
- **Einhandbedienung - ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen und ist ideal für Überkopfarbeiten.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab 073814.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	2,16 m/s ²
Anzahl enthaltener Akkus	0
Schleifband Breite	10 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	12 V

Energieversorgung	Akkubetrieben
Bandgeschwindigkeit	0 - 1110 m/min
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung	M12 FBFL10
Gewicht	1 kg
Drehzahlbereich	0 - 14500 min ⁻¹
Schleifband Länge	330
Produktart	Bandfeile