

## ejendals

### Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 19, Handschuhgröße: 10



#### Bestelldaten

Bestellnummer	094121 10
GTIN	7392626001992
Artikelklasse	04R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

**Tegera® 19.** Allround-Schweißerhandschuh aus Spaltnarben-Rindleder. Sehr robust und widerstandsfähig. Mit Gummizug am Handgelenk für eine bessere Passform. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Gefüttert.

##### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

#### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	TEGERA 19
Handschuhgröße	10
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe 4
Verwendung	mehrweg
Länge	320 - 365 mm
Trägermaterial	Spaltnarben Rindleder
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung

Inhalt	1
Material	Spaltnarben Rindleder
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Anwendungsbereich	Allround
Kontakthitze bis	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Typ A
Schweißverfahren	MIG/MAG
Norm	EN 407
Produktart	Schweißerhandschuhe