

ejendals

Schweißer-Schutzhandschuh-Paar Tegera® 130A, Handschuhgröße: 11



Bestelldaten

Bestellnummer	094103 11
GTIN	7340118312422
Artikelklasse	04R

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 130A. Ungefütterter Schweißerhandschuh mit sehr gutem Tastgefühl und verstärktem Zeigefinger. Die Nähte enthalten **Kevlar®-Faden** für einen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Beständig gegen **Kontaktwärme bis 100 °C**.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	TEGERA 130A
Handschuhgröße	11
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe 4
Verwendung	mehrweg
Länge	300 - 350 mm
Trägermaterial	Vollnarben-Ziegenleder
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung

Inhalt	12
Material	Vollnarben-Ziegenleder
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Kontakthitze bis	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Schweißverfahren	WIG
Farbe	gelb / weiß
Norm	EN 407
Produktart	Schweißerhandschuhe