

## ejendals

### Handschuh-Paar Tegera® 877, Handschuhgröße: 10



#### Bestelldaten

Bestellnummer	094313 10
GTIN	7340118398242
Artikelklasse	04R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Tegera® 877. Außerordentlich dünn für hohen Tragekomfort mit maximaler Feinfühligkeit. Antistatischer Handschuh für **ESD** Anwendungen. Auch zur Bedienung von **Touchscreens** geeignet.

##### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

##### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

#### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	TEGERA 877
Handschuhgröße	10
Inhalt	6

Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
EN 388	3120X
Trägermaterial	Nylon
Beschichtung	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	blau / schwarz
Stricktechnologie	18G
Verwendung	mehrweg
Produktart	Mehrzweckhandschuhe