

ejendals

Handschuh-Paar Tegera® 806, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094572 10
GTIN	7340118396736
Artikelklasse	04R

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 806. Unbeschichteter Schnittschutzhandschuh. Ideal für den Einsatz in trockenen Bereichen. Dünne 18-Gauge-Stricktechnologie für maximales Fingerspitzengefühl. Für **ESD-Arbeitsplätze** geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung.

Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	TEGERA 806
Handschuhgröße	10

Inhalt	6
Stricktechnologie	18G
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Trägermaterial	Karbon, Glasfaser, Polyester, Spandex
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	grau
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe