

**mimatic**  
Tool Systems
**Sägeblätter PolySAW-G Breite  $a_p = 1$  mm, TiAlN,  $\varnothing$  D: 32mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218222 32
GTIN	2050001736956
Artikelklasse	29C

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.  
 Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e$  max.

**Technische Beschreibung**

Plattenbreite E	6 mm
Eingriffstiefe $a_{e,max}$ pro Schnitt	7,6 mm
$\varnothing$ D	32 mm
Typ Grundhalter	09/16
Anzahl Schneiden Z	16
Schaft	mit Bohrung
Beschichtung	TiAlN

Vorschub $f_z$	0,02 mm
Werkstoff	VHM
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

GrundhalterWeldonschaft Typ 09/16	218205 09/16
-----------------------------------	--------------