

KÄRCHER**Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVRL-100DP****Bestelldaten**

Bestellnummer	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Artikelklasse	07D

Beschreibung**Ausführung:**

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von **Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne)**.

- **Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.**
- **Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.**
- **Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.**

2-motoriger 2,4 kW Industriesauger mit **Kippfahrgestell, 100 Liter Behälter und integrierter Fasspumpe** zum einfachen und vollständigen Entleeren.

Lieferumfang:

Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. **Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.**

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP in unserem E-shop.

Technische Beschreibung

Anschlussnennweite	DN50 mm
--------------------	---------

Höhe	1320 mm
Behältervolumen	100 l
Leistungsaufnahme	2400 W
Breite	660 mm
Vakuum	230 mbar
Gewicht	57 kg
Anzahl Turbinen	2
Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Ein-/Aus-Schalter	ja
Energieversorgung	Netzbetrieben
Länge	840 mm
Staubklasse – Sauger	L
Luftvolumenstrom	148 l/s
Kabellänge	6 m
Produktart	Nass- und Trockensauger