

Garant**Vario plus Eco Schneidenträger gerade, rechts, Stechbreite w: 2mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274510 2 |
| GTIN | 4067263962243 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Passend für:**

Vario plus Eco Klemmhalter Nr. 274500; 274503; 274530.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

Bei Stechbreite 2 mm und 3 mm ist die Stechtiefe $t_{\max} = 21$ mm begrenzt auf Werkstück- \varnothing bis 150mm. Bei Werkstück- $\varnothing > 150$ mm gilt $t_{\max} = 17$ mm. Bei Stechbreite 4 mm ist die Stechtiefe $t_{\max} = 28$ mm begrenzt auf den Werkstück- \varnothing bis 150 mm. Bei Werkstück- $\varnothing > 150$ mm gilt $t_{\max} = 24$ mm.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| maximale Schnitttiefe t_{\max} | 21 mm |
| Spannschraube | 279815 9 |
| passende Wendeschneidplatte | Nr. 273656 – 273749 |
| Serie | Vario plus Eco |

| | |
|--------------|-----------------|
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Schneidenträger |