

Garant**Vario plus Eco Schneidenträger gerade, rechts, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274510 4
GTIN	4067263120407
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Passend für:**

Vario plus Eco Klemmhalter Nr. 274500; 274503; 274530.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

Bei Stechbreite 2 mm und 3 mm ist die Stechtiefe $t_{\max} = 21$ mm begrenzt auf Werkstück- \varnothing bis 150mm. Bei Werkstück- $\varnothing > 150$ mm gilt $t_{\max} = 17$ mm. Bei Stechbreite 4 mm ist die Stechtiefe $t_{\max} = 28$ mm begrenzt auf den Werkstück- \varnothing bis 150 mm. Bei Werkstück- $\varnothing > 150$ mm gilt $t_{\max} = 24$ mm.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	63,3 mm
Plattengröße	4 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
maximale Schnitttiefe t_{\max}	28 mm

Spannschraube	279815 9
Serie	Vario plus Eco
Auskraglänge L ₁	28 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidenträger