

Garant**Vario plus Eco Schneidenträger gerade, links, Stechbreite w: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274511 2
GTIN	4067263120414
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Passend für:**

Vario plus Eco Klemmhalter Nr. 274501; 274502; 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

Bei Stechbreite 2 mm und 3 mm ist die Stechtiefe $t_{\max} = 21$ mm begrenzt auf Werkstück- \varnothing bis 150mm. Bei Werkstück- $\varnothing > 150$ mm gilt $t_{\max} = 17$ mm. Bei Stechbreite 4 mm ist die Stechtiefe $t_{\max} = 28$ mm begrenzt auf den Werkstück- \varnothing bis 150 mm. Bei Werkstück- $\varnothing > 150$ mm gilt $t_{\max} = 24$ mm.

Technische Beschreibung

Spannschraube	279815 9
maximale Schnitttiefe t_{\max}	21 mm
Serie	Vario plus Eco
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidenträger