

Garant**Vario plus Eco Klemmhalter gerade 0°, rechts, Schaftbreite b: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274500 20
GTIN	4067263120445
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Vario plus Eco Schneidenträger Nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 317906 – 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	112,5 mm
Schaftbreite b	20 mm
L ₁	54 mm
L ₂	43,5 mm
Klemmleiste	279928 7
Klemmschraube	279815 24

Montageschraube	279815 9
Serie	Vario plus Eco
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter