

**Garant****Vario plus Eco Schneidenträger gerade, links, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274511 3
GTIN	4067263120421
Artikelklasse	21U

**Beschreibung****Passend für:**

Vario plus Eco Klemmhalter Nr. 274501; 274502; 274531.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

Bei Stechbreite 2 mm und 3 mm ist die Stechtiefe  $t_{\max} = 21$  mm begrenzt auf Werkstück- $\varnothing$  bis 150mm. Bei Werkstück- $\varnothing > 150$  mm gilt  $t_{\max} = 17$  mm. Bei Stechbreite 4 mm ist die Stechtiefe  $t_{\max} = 28$  mm begrenzt auf den Werkstück- $\varnothing$  bis 150 mm. Bei Werkstück- $\varnothing > 150$  mm gilt  $t_{\max} = 24$  mm.

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $t_{\max}$	21 mm
Serie	Vario plus Eco
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273656 – 273749
Spannschraube	279815 9

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidenträger