

Garant**Vario plus Eco Klemmhalter gekröpft 90°, rechts, Schaftbreite b: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274502 20
GTIN	4067263120483
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Vario plus Eco Schneidenträger Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 317906 – 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

L ₁	54 mm
Schaftbreite b	20 mm
Gesamtlänge L	85 mm
L ₂	16 mm
Montageschraube	279815 9

Serie	Vario plus Eco
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter