

Vario plus Eco Klemmhalter gerade 0°, links, Schaftbreite b: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274501 20
GTIN	4067263120469
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Vario plus Eco Schneidenträger Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 317906 – 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

L_2	43,5 mm
Gesamtlänge L	112,5 mm
Schaftbreite b	20 mm
L_1	54 mm
Klemmleiste	279928 7
Montageschraube	279815 9

Klemmschraube	279815 24
Serie	Vario plus Eco
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter