

Garant**Vario plus Eco Klemmhalter gekröpft 90°, rechts, Schaftbreite b: 25mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274502 25 |
| GTIN | 4067263120490 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Ausführung:**

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Vario plus Eco Schneidenträger Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 317906 – 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|----------|
| L ₁ | 54 mm |
| Gesamtlänge L | 100 mm |
| Schaftbreite b | 25 mm |
| L ₂ | 16 mm |
| Montageschraube | 279815 9 |

| | |
|--------------|----------------|
| Serie | Vario plus Eco |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Klemmhalter |