



## Arbeitsleuchte W6R-WORK



### Bestelldaten

Bestellnummer	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robust, flexibel, vielseitig: Die Ledlenser W6R Work bewährt sich, wenn es mal eng wird, z.B. in Kabelschächten oder Motorräumen. Neben der flexiblen Befestigung per Standfuß, Magnet oder Haken punktet die kompakte Arbeitsleuchte mit einem ausklappbaren und drehbaren Lampenkopf, der selbst schmalste Spalten direkt von innen ausleuchtet. Das typische Ledlenser-Lichtbild sorgt dabei für die nötige Präzision – wahlweise breitflächig oder punktuell. Der leistungsstarke Akku ist per USB-C aufladbar. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand. Flexible Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood- oder Spot-Ausleuchtung. Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche. Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur. Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet und ausklappbarem Metallhaken. Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

Akkukapazität	2,5 Ah
Leuchtmittel	LED-Modul
ATEX-Zone	keine

Herstellerbezeichnung	W6R Work
Gewicht	180 g
Farbtemperatur	6000 - 7500 K
Akkuspannung	3,7 V
Lichtstrom	220 - 600 lm
Gesamtlänge	143 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
CRI Wert	80
Gesamtbreite	31 mm
Leuchtdauer	2 - 6 h
Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP 54
Anzahl enthaltener Akkus	1
Produktart	Arbeitsleuchte