



Stiftleuchte W2R-WORK



Bestelldaten

Bestellnummer	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2R Work ist die aufladbare Stift- und Prüfleuchte für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt dabei für präzise Ausleuchtung – wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2R Work einfach an der Brusttasche befestigen. Der kraftvolle Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand. Kompakte Prüfleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung. Homogenes Premium-Lichtbild für präzise und gleichmäßige Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur und praktischem Clip. Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Ladestandsanzeige; Akkuwechsel durch Ledlenser- Service möglich. Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	3,7 V
CRI Wert	70
Gesamtbreite	17 mm

Anzahl enthaltener Akkus	1
Herstellerbezeichnung	W2R Work
Farbtemperatur	6000 - 7500 K
Akkukapazität	0,63 Ah
Leuchtmittel	LED-Modul
Gesamtlänge	176 mm
IP-Schutzart	IP 54
Akkuart	Lithium-Ion
Leuchtdauer	1,5 - 7 h
Lichtstrom	60 - 220 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht	61 g
ATEX-Zone	keine
Produktart	Arbeitsleuchte