



## Arbeitsleuchte W7R-WORK



### Bestelldaten

Bestellnummer	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Clever, innovativ, vielseitig: Die Ledlenser W7R Work ist die ultimative Arbeitsleuchte für Profis mit stufenlos verstellbarer Farbtemperatur je nach Einsatzszenario und zusätzlichem UV-Licht im Lampenkopf zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten. Der ausklappbare und drehbare Lampenkopf erreicht auch enge Arbeitsbereiche. Das typische Ledlenser-Lichtbild sorgt dabei für die nötige Präzision und lässt sich stufenlos zwischen neutralweißem und kaltweißem Licht justieren. Der leistungsstarke Akku der W7R Work ist per USB-C aufladbar. Weitere nützliche Features sind die zahlreichen Befestigungsoptionen und die praktische Transportsperre.

- **Flexible Premium-Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige Ausleuchtung und UV-Licht (365 nm) zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten.**
- **Stufenlos einstellbare Farbtemperatur für verschiedene Einsatzszenarien.**
- **Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche.**
- **Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet und ausklappbarem Metallhaken.**
- **Effizienter Li-ion-Akku, aufladbar per USB-C.**

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

Leuchtdauer	2 - 5 h
-------------	---------

Herstellerbezeichnung	W7R Work
Anzahl enthaltener Akkus	1
CRI Wert	80
Leuchtmittel	LED-Modul
Gewicht	180 g
Gesamtbreite	31 mm
Akkuspannung	3,7 V
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkukapazität	2,5 Ah
Lichtstrom	220 - 600 lm
IP-Schutzart	IP 54
Farbtemperatur	4000 - 7500 K
ATEX-Zone	keine
Gesamtlänge	143 mm
Produktart	Arbeitsleuchte