



Arbeitsleuchte W5R-WORK



Bestelldaten

Bestellnummer	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Robust, verlässlich, leistungsstark: Die Ledlenser W5R Work ist das leuchtende Kraftpaket im Werkzeugkoffer von Handwerk-Profis. Das typische Ledlenser-Premium-Lichtbild sorgt für präzise Ausleuchtung auch von größeren Arbeitsbereichen – wahlweise breitflächig oder punktuell. Dank integriertem Magneten und Haken im Standfuß lässt sich die W5R Work dabei jederzeit flexibel positionieren und ausrichten. Der leistungsstarke Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar. Weitere clevere Features sind die Metallschraube zum Nachziehen des klappbaren Standfußes, die genoppte Oberfläche für starken Grip und die praktische Transportsperre. Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood oder Spot-Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur. Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Haken, Magnet und Klappmechanismus. Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige. Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

CRI Wert	80
Gewicht	153 g
Anzahl enthaltener Akkus	1

Leuchtdauer	3 - 6 h
Akkuspannung	3,7 V
Herstellerbezeichnung	W5R Work
Lichtstrom	220 - 600 lm
Farbtemperatur	6000 - 7500 K
IP-Schutzart	IP 54
Akkuart	Lithium-Ion
Gesamtlänge	153 mm
Leuchtmittel	LED-Modul
ATEX-Zone	keine
Gesamtbreite	38 mm
Akkukapazität	2,5 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Arbeitsleuchte