



StiftleuchteW2-WORK



Bestelldaten

Bestellnummer	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2 Work ist die batteriebetriebene Stift- und Prüfleuchte für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt dabei für präzise Ausleuchtung – wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2 Work einfach an der Brusttasche befestigen. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Batteriestand. Zwei AAA-Batterien versorgen die Leuchte zuverlässig und unkompliziert mit Energie für ihren nächsten Einsatz. Kompaktes Hosentaschenformat. Drei Licht-Optionen, inklusive fokussiertem Spot-Licht mit Reflektor Linse im Lampenkopf. Akkustandanzeige. Integrierter Magnet für leichte Befestigung an Metallflächen (z.B. an Stahlträger oder Motoren). Kippmechanismus ermöglicht flexibles Ausrichten für optimales Ausleuchten des Arbeitsbereichs.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

ATEX-Zone	keine
Farbtemperatur	6000 - 7500 K
Gesamthöhe	176 mm

Gewicht	42 g
Herstellerbezeichnung	W2 Work
Batterietyp	Micro, AAA
Gesamtlänge	24 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
IP-Schutzart	IP 54
Lichtstrom	40 - 160 lm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Leuchtmittel	LED-Modul
Gesamtbreite	17 mm
CRI Wert	70
Leuchtdauer	10 h
Produktart	Arbeitsleuchte