



## Arbeitsleuchte W4R-WORK



### Bestelldaten

Bestellnummer	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robust, vielseitig, kompakt: Die Arbeitsleuchte Ledlenser W4R Work ist der zuverlässige Lichtpartner im Werkstattalltag. Das typische Ledlenser-Premium-Lichtbild sorgt für präzise und kraftvolle Ausleuchtung von Arbeitsbereichen – wahlweise breitflächig oder punktuell. Dank integriertem Magneten und schwenkbarem Standfuß lässt sich die W4R Work dabei jederzeit flexibel positionieren und ausrichten. Der leistungsstarke Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar. Weitere clevere Features sind der Clip zur Fixierung an Arbeitskleidung oder -ausrüstung, die genoppte Oberfläche für starken Grip und die praktische Transportsperre. <UL>Kompakte Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur. Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Magnet und Schwenkmechanismus. Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige. Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

Leuchtdauer	2 - 9 h
Gesamtbreite	28 mm
Gewicht	91 g

Lichtstrom	60 - 220 lm
CRI Wert	70
Anzahl enthaltener Akkus	1
ATEX-Zone	keine
Herstellerbezeichnung	W4R Work
Leuchtmittel	LED-Modul
Akkuart	Lithium-Ion
Akkukapazität	0,76 Ah
Gesamtlänge	163 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
IP-Schutzart	IP 54
Akkuspannung	3,7 V
Farbtemperatur	6000 - 7500 K
Produktart	Arbeitsleuchte