

Garant**Hydro-Dehnspannfutter BASIC schlank, Form ADB, BT 40 kurz, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303825 12
GTIN	4067263239727
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich, Verstellweg 10 mm.
- Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	44,5 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Aufnahme	BT 40 kurz
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	DIN 6359

Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Ausführung	BT-DC