

**Garant****Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 40/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus gehärtetem Spezialwerkzeugstahl für vibrationsarmen Lauf und langen Einsatz. Durch ausgeprägte Planschneide werden sehr gute Oberflächen erzielt.

**Hinweis:**

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung gedreht werden**.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
passende Wendeschneidplatte	SOMT 09T304
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219810
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2