

**Garant**
**Stirnmitnehmer-Satz mit Morsekegel / zylindrisch, Rechtslauf, Typ: 5**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	327455 5
GTIN	4067263558101
Artikelklasse	31G

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Constant Stirnmitnehmerscheibe mit Spitzenwinkel 60° für den Einsatz beim Drehen und Schleifen.**
- **Stirnmitnehmer mit federner, klemmbarer Zentrierspitze für eine spielfreie, stabile Spannsituation.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit durch komplett geschliffene Mechanik.**
- **Perfekt in Kombination mit unseren Drehbankspitzen Nr. 321720, 311750 oder 321770.**
- **Praktisch in der GARANT-Systembox 630320.**

**Lieferumfang:**

- **1× Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327465 (für Rechts- und Linkslauf geeignet).**
- **2× Zentrierspitze Nr. 327488.**
- **2× Mitnehmerscheiben Nr. 327470.**

**Technische Beschreibung**

Zentrierspitzen-Ø	12; 16 mm
Arbeitsbereich-Ø	21 - 40 mm
Arbeitsbereich-Ø	33 - 64 mm
Produktart	Stirnmitnehmer

**Zubehör**

Stirnmitnehmer mit Morsekegel / zylindrisch Typ 5	327465 5
Mitnehmerscheibe direkt verzahnt, geschliffen Rechtslauf Arbeitsbereich-Ø 33-64 mm	327470 33-64
Zentrierspitze für Stirnmitnehmer Zentrierspitzen-Ø D 12 mm	327488 12
Zentrierspitze für Stirnmitnehmer Zentrierspitzen-Ø D 16 mm	327488 16
Mitnehmerscheibe direkt verzahnt, geschliffen Rechtslauf Arbeitsbereich-Ø 21-40 mm	327470 21-40