

**Garant**
**Stirnmitnehmer-Satz mit Morsekegel / zylindrisch, Rechtslauf, Typ: D32**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	327455 D32
GTIN	4067263558118
Artikelklasse	31G

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Constant Stirnmitnehmerscheibe mit Spitzenwinkel 60° für den Einsatz beim Drehen und Schleifen.**
- **Stirnmitnehmer mit federner, klemmbarer Zentrierspitze für eine spielfreie, stabile Spannsituation.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit durch komplett geschliffene Mechanik.**
- **Perfekt in Kombination mit unseren Drehbankspitzen Nr. 321720, 311750 oder 321770.**
- **Praktisch in der GARANT-Systembox 630320.**

**Lieferumfang:**

- **1× Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327465 (für Rechts- und Linkslauf geeignet).**
- **2× Zentrierspitze Nr. 327488.**
- **2× Mitnehmerscheiben Nr. 327470.**

**Technische Beschreibung**

Arbeitsbereich-Ø	17 - 32 mm
Arbeitsbereich-Ø	26 - 50 mm
Zentrierspitzen-Ø	10; 16 mm
Produktart	Stirnmitnehmer

## Zubehör

Stirnmitnehmer mit Morsekegel / zylindrisch Typ D32	327465 D32
Mitnehmerscheibe direkt verzahnt, geschliffen Rechtslauf Arbeitsbereich-Ø 26-50 mm	327470 26-50
Mitnehmerscheibe direkt verzahnt, geschliffen Rechtslauf Arbeitsbereich-Ø 17-32 mm	327470 17-32
Zentrierspitze für Stirnmitnehmer Zentrierspitzen-Ø D 10 mm	327488 10
Zentrierspitze für Stirnmitnehmer Zentrierspitzen-Ø D 16 mm	327488 16