



## Akku-Rohrschneider, Typ: M12PCSS/0



### Bestelldaten

Bestellnummer	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Akku-Kompakt-Rohrschneider** mit rostfreiem Schneidkopf. **Automatische Anpassung** an Rohr-Ø. **Schnelle Schnitte**, z.B. Cu-Rohr Ø 15 mm in weniger als 3 Sekunden. Gesamtbreite 40 mm, Mindest-Wandabstand 40 mm. Lieferung erfolgt **ohne Akkus und Ladegerät**. Rohrschneider für **Edelstahlrohre** Ø 12 – 28 mm.

#### Hinweis:

Akkus finden Sie ab Nr. 073814.

### Technische Beschreibung

Drehzahlbereich	0 - 500 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Anzahl enthaltener Akkus	0
Herstellerbezeichnung	M12 PCSS-0
maximaler Rohr-Ø Kupfer	12 - 28 mm
Gewicht	1,5 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	12 V

maximaler Rohr-Ø Edelstahl	12 - 28 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Produktart	Rohrschneider