

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste gezopft INOX-Draht 0,50 mm, Typ: 75X10****Bestelldaten**

Bestellnummer	574405 75X10
GTIN	4017359010839
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**Stahldraht gezopft, **Schaft-Ø 6 mm.****Verwendung:**

Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit. Zum Entrosten, Entzundern, Entgraten.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	15 mm
Besatzbreite L ₁	12 mm
Anzahl Zöpfe	18
Schaft-Ø D _s	6 mm
Bürsten-Ø D ₁	75 mm
Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Rundbürste