

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schmale Rundbürste gerade, INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1: 115X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571410 115X22
GTIN	4017359157725
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Glatter INOX-Draht 0,50 mm, schmale Bauform, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. Hohe Standzeit und Laufruhe.

**Verwendung:**

Speziell zur Bearbeitung **von U- und V-Schweißnähten**, welche häufig für Rohrverbindungen gewählt werden.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	22 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	6 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Borstenstärke	0,5 mm
Anzahl Zöpfe	32
Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	22 mm

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Produktart	Rundbürste