

**Garant****Universal-Werkzeugsortiment XXL 70-teilig, Anzahl Teile: 70****Bestelldaten**

Bestellnummer	685502 70
GTIN	4067263309154
Artikelklasse	66H

**Beschreibung****Ausführung:**

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklückmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

**Funktion:**

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

**Lieferumfang:**

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: Je 1 St. Nr. 642129 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Schraubendrehereinsätze 6-kant: Je 1 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295

Verlängerung: Je 1 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250

Kardangelnk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5

Ring-Maulschlüssel: Je 1 St. Nr. 613600 Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160

Flachrundzange: 1 St. Nr. 713040 Gr. 200

Seitenschneider: 1 St. Nr. 724840 Gr. 160

Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660032 Gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667702 Gr. 1; 2

6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9

Cutter: 1 St. Nr. 845020

Deckeinlage: 1 St. Nr. 693352

Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 238

#### Hinweis:

**Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in L-BOXX®.**

## Technische Beschreibung

Gewicht	11 kg
IP-Schutzart	IP X4
Anzahl Teile	70
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Werkzeugsortiment

## Zubehör

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642129 11
Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® leer Typ 238	693330 238
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642129 15
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613600 10
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642129 14
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 11 mm	613600 11
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 34 mm	642129 34

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613600 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm	613600 22
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613600 5,5
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642129 21
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
Rollbandmaß mit Sichtfenster Bandlänge 2,5 m	462201 2,5
Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713040 200
Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 160 mm	700940 160
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613600 8
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm	660030 6,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 15 mm	613500 15
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613600 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 6 mm	613600 6
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugelverchromt Anzahl Schraubendreher 9	627132 9
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 2	667690 2
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642129 27
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642129 18
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613500 16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642129 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613600 7
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642129 12

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 9 mm	613600 9
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm	613600 21
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642129 10
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642129 24
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	660030 5,5
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm	660030 3,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 15 mm	613600 15
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 2 mm	660030 2
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642129 8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642129 22
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 24 mm	613600 24
Universal-Messer mit 2K-Griffmit 3 Klingen, 18 mm	845020
Deckeleinlage einzeln	693352
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642129 19
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642129 30
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613600 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 20 mm	613600 20
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642129 16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642129 17
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 1	667690 1
Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	724840 160
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613600 19

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613600 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 14 mm	613600 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 12 mm	613600 12
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642129 32