



## Tool Rebel Werkstattwagen mit Werkzeugsortiment 9700, 94-teilig, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	689200 1
GTIN	4000896249183
Artikelklasse	66H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Werkstattwagen im exklusiven Tool Rebel Design mit 7 Schubladen (5 flach, 2 hoch).** Die 2 oberen, flachen Schubladen sind mit hochwertigem 94-teiligen Profi-Werkzeugsortiment bestückt, bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubendreher, Steckschlüssel 1/4 Zoll, Ringmaulschlüssel und Winkelschlüssel. Die restlichen 5 Schubladen können individuell belegt werden.

Das Universal-Werkzeugsortiment befindet sich passgenau in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz im Werkstattwagen findet. Die große Ablage- und Arbeitsfläche ist aus lösemittelbeständigem Kunststoff hergestellt und außerdem komplett abgedichtet. Die Zentralverriegelung wird durch ein seitlich angeordnetes Zylinderschloss abgeschlossen. Die öl- und säurebeständigen Räder können jeweils mit 250 kg belastet werden und verfügen über Präzisionskugellager und zweifachen Kugelkranz im Schwenklager.

#### Lieferumfang:

Tool Rebel Werkstattwagen: 1 St.

Schraubendreher Set 1, 18-teilig: Je 1 St. Schraubendreher für Schlitz Nr. 662200 Gr. 4; 5,5; 6,5

Je 1 St. Schraubendreher für Schlitz, VDE isoliert, Nr. 663100 Gr. 2,5; 3,5

1 St. Schraubendreher für Schlitz, Stubby Gr. 5,5 mm

Je 1 St. Schraubendreher für Schlitz mit durchgehender Klinge Nr. 660300 Gr. 5,5; 7

Je 1 St. Schraubendreher für Phillips Nr. 668260 Gr. 1; 2; 3  
 1 St. Schraubendreher für Phillips, Stubby Nr. 668260 Gr. 2S  
 Je 1 St. Schraubendreher für Pozidriv Nr. 668270 Gr. 1; 2  
 1 St. Elektronik-Schraubendreher für Phillips Gr. PH0  
 1 St. Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Nr. 664600 Gr. 2,5  
 Je 1 St. Schraubkralle Nr. 666425 Gr. 1; 3  
 8000 A Zyklop Knarre, 1/4 Zoll Set, 37-teilig: 1 St. Zyklop Speed Knarre 1/4 Zoll Nr. 632390  
 Je 1 St. Verlängerung 1/4 Zoll 75; 150mm  
 1 St. Kardangelenk 1/4 Zoll  
 1 St. Verlängerung 1/4 Zoll „Wobble“ Länge 56 mm  
 Je 1 St. Steckschlüsseleinsatz für Außen-Sechskant 1/4 Zoll Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm  
 Je 1 St. Schraubendreher-Einsatz für Innen-Torx® 1/4 Zoll Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40  
 Je 1 St. Schraubendreher-Einsatz für Innen-Sechskant, 1/4 Zoll, Länge 28 mm Gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm  
 Je 1 St. Schraubendreher-Einsatz für Innen-Sechskant, 1/4 Zoll, Länge 100 mm Gr. 4; 5; 6; 8 mm  
 6003 Joker Set 1, 19-teilig: Je 1 St. Ringmaulschlüssel Joker 6003 Nr. 613800 Gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24  
 1 St. Flaschenöffner  
 Winkelschlüssel Set 1, 20-teilig: 1 St. Winkelschraubendreher Satz für Innen-Sechskant mit Kugelkopf, 9-teilig, metrisch Gr. 1,5 – 10  
 1 St. Winkelschraubendreher-Satz für Innen-Torx® mit Kugelkopf, 9-teilig Gr. TX8 – TX40  
 1 St. Magnetisiergerät Nr. 666451 Gr. 1  
 1 St. STABILA Taschenbandmaß (3 Meter)

**Hinweis:****Werkzeug wird lose geliefert.****Technische Beschreibung**

Schubladen Nutztiefe	398 mm
Anzahl Schubladen	7
Breite	785 mm
Tiefe	518 mm
Schubladen Nutzbreite	522 mm
Höhe	1020 mm
Herstellerbezeichnung	9700 Tool Rebel Werkstattwagen
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Produktart	Werkstattwagen

## Zubehör

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftund Schlagkappe Schneidenbreite b 5,5 mm	660300 5,5
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 4 mm	662200 4
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613800 8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 14 mm	613800 14
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613800 13
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftund Schlagkappe Schneidenbreite b 7 mm	660300 7
Schraubendreher für Phillips, mit Rundstahlklinge Kreuzschlitzgröße 3	668260 3
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 3,5 mm	663100 3,5
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	662200 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 11 mm	613800 11
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 6 mm	613800 6
Schraubendreher für Pozidriv, mit Rundstahlklinge Kreuzschlitzgröße 1	668270 1
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613800 19
Elektronik-Schraubendreher für SchlitzKraftform-Micro Schneidenbreite b 2,5 mm	664600 2,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 12 mm	613800 12
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613800 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613800 16

Schraubhalter Typ 1	666425 1
Schraubendreher für Phillips, mit Rundstahlklinge Kreuzschlitzgröße 1	668260 1
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm	662200 6,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613800 18
Schraubhalter Typ 3	666425 3
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 15 mm	613800 15
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613800 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 20 mm	613800 20
Schraubendreher für Phillips, mit Rundstahlklinge Kreuzschlitzgröße 2	668260 2
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform- Heftvollisoliert Schneidenbreite b 2,5 mm	663100 2,5
Feinzahnknarre „Zyklop Speed“ umschaltbar, 1/4 Zoll mit Schwenkkopf und Auswerfer	632390
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm	613800 22
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm	613800 21
Schraubendreher für Pozidriv, mit Rundstahlklinge Kreuzschlitzgröße 2	668270 2
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613800 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 24 mm	613800 24