


Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 29



Bestelldaten

Bestellnummer	955161 29
GTIN	4067263103066
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955161: 1 St.

GARANT 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: je 1 St.

HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Schlitz 1/4 Zoll Nr. 631613 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.

HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Phillips 1/4 Zoll Nr. 631623 Gr. 1; 2: je 1 St.

GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll lang Nr. 631729 Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: je 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.

GARANT Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632429 Gr. 50; 100: je 1 St.

GARANT Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.

GARANT Quergriff 1/4 Zoll Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.

GARANT Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.

Technische Beschreibung

Breite	383 mm
Anzahl der Werkzeuge	29
Tiefe	115 mm
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
passend für Shadowboard-Tiefe	115 mm

Produktart

Hartschaumeinlage

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für
Hartschaum-Sortiment 955161

952001 955161

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm

631029 10

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm

631029 11

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm

631029 12

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm

631029 13

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 14 mm

631029 14

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 3,5 mm

631029 3,5

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm

631029 4

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm

631029 4,5

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm

631029 5

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm

631029 5,5

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm

631029 6

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm

631029 7

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm

631029 8

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm

631029 9

Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll Klingbreite
3,5 mm

631613 3,5

Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll Klingbreite
5,5 mm

631613 5,5

Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll
Kreuzschlitzgröße 1

631623 1

Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll
Kreuzschlitzgröße 2

631623 2

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang Sechskant
2,5 mm

631729 2,5

631729 3

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 3 mm

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 4 mm

631729 4

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 5 mm

631729 5

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 6 mm

631729 6

Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4

632025 1/4

Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 100 mm

632429 100

Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm

632429 50

Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 146 mm

632829 146

Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm

633029 116

Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4

633529 1/4