

**Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 22X0,25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574850 22X0,25
GTIN	4067263935087
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,25 mm
Besatzlänge H ₁	28 mm
Bürsten-Ø D ₁	22 mm
Anzahl Zöpfe	6
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste

