



## Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 28X0,50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	574850 28X0,50
GTIN	4067263935117
Artikelklasse	57H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

#### Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

### Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	12
Besatzlänge H <sub>1</sub>	28 mm
Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste

