

Yale

Elektrokettenzug CPV VEGO, Typ: 2-4



Bestelldaten

Bestellnummer	086035 2-4
GTIN	2050001790910
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Elektrokettenzug mit **Traghaken** in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte **Endlagenschalter** für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55.

Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.

Technische Beschreibung

einstellbare Rutschkupplung	ja
Triebwerksgruppe nach FEM/ISO	1AM
Anzahl Kettenstränge	2
Tragfähigkeit	2000 kg

Tragfähigkeit t	2 t
automatische Endabschaltung	ja
Typ	2-4
Hubgeschwindigkeit	4 m/min
Normalhubhöhe	3 m
Gewicht	63 kg
Produktart	Hebelzug