

**HEDI****Kabeltrommel Stahlblech für F, B, PL und CZ, Typ: 50V****Bestelldaten**

Bestellnummer	081107 50V
GTIN	4003644013500
Artikelklasse	08B

**Beschreibung****Ausführung:**

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ**. Für den Einsatz in trockener Umgebung.

**Funktion:**

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP-Schutzart: IP 20

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05VV-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: PVC

Kabellänge: 50 m

Anzahl Steckdosen: 4

**Technische Beschreibung**

Kabelaufbau	3G1,5
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Netzspannung	250 V
Kabelklasse	H05VV-F
Material Kabel	PVC
Kabellänge	50 m
IP-Schutzart	IP 20
Anzahl Steckdosen	4
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	nein
Produktart	Kabeltrommel