

**Garant****Wendeplatte für NC-Anbohrer, HB7735, Typ: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	231515 16
GTIN	4045197264183
Artikelklasse	21Y

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum NC Anbohren und Fasen. Auch für Plandrehen bei stehendem Einsatz auf der Drehmaschine geeignet. **Zum Gravieren geeignet.**

**Hinweis:**

$a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $f = 0,03 \text{ mm}$ .

ISO-Code: SOGT 11T303

**Technische Beschreibung**

Typ	16
ISO-Code	SOGT 11T303
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	HB7735
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendescheidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	65 m/min	S
GG(G)	geeignet	110 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		